



Multimeter, Typ: 760-1



Bestelldaten

Bestellnummer	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse mit großem, beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. **Automatische Erkennung der Messgröße anhand Buchsenbelegung. Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart (AC/DC). Einfache, fehlervermeidende Bedienung durch beleuchtete Funktionstasten.**

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Messleitungen.

Technische Beschreibung

Gleichspannung DC	0,1 mV - 600 V
Gleichstrom DC	1 mA - 10 A
Diodenprüfung	ja
Überspannungskategorie	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Widerstand	0,1 - 40 MΩ
Frequenz	0,001 Hz - 512 kHz
Kapazität	0,001 nF - 100 μF
IP-Schutzart	IP 64
Durchgangsprüfung	ja
Grundgenauigkeit	0,8 %
Wechselspannung AC	0,1 mV - 600 V
Wechselstrom AC	1 mA - 10 A
Kalibrierung	I3
Anzeigeumfang	4000
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------