



Multimeter, Typ: 760-2



Bestelldaten

Bestellnummer	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse mit großem, beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. **Automatische Erkennung der Messgröße anhand Buchsenbelegung. Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart (AC/DC). Einfache, fehlervermeidende Bedienung durch beleuchtete Funktionstasten.**

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Messleitungen. Zusätzlich Adapter für Thermoelemente Typ K.

Sonderzubehör:

Temperaturfühler Nr. 474120 Gr. OF

Technische Beschreibung

Widerstand	0,1 - 60 MΩ
Grundgenauigkeit	0,1 %
Frequenz	0,001 Hz - 30 MHz
Gleichspannung DC	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC	0,1 mV - 600 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP-Schutzart	IP 64
Temperatur	-20 - 500 °C
Kapazität	0,001 nF - 30000 μF
Gleichstrom DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrierung	I3
Messverfahren	TRUE RMS
Anzeigeumfang	6000
Wechselstrom AC	0,1 μA - 10 A
Diodenprüfung	ja
Durchgangsprüfung	ja
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3

Zubehör

Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3