



Digitale Stromzange, Typ: 770-1



Bestelldaten

Bestellnummer	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse mit großem beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. **Einziger Greifmechanismus** erleichtert die Arbeit an engen Messstellen. **Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart(AC/DC)**. Mit μA -Messbereich zur Messung von Ionisationsströmen (mit Messleitungen).

Verwendung:

Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 LR3 und Messleitungen.

Technische Beschreibung

Gleichstrom DC	0,1 A - 400 A
Wechselspannung AC	1 mV - 600 V

Grundgenauigkeit	0,8 %
Frequenz	0,001 Hz - 10 kHz
Widerstand	0,1 - 40 MΩ
Messverfahren	TRUE RMS
Anzeigeumfang	4000
Gleichspannung DC	1 mV - 600 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Wechselstrom AC	0,1 A - 400 A
Durchgangsprüfung	ja
Diodenprüfung	ja
Kapazität	0,001 μF - 100 μF
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	3× Nr. 081561 Gr. LR3
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungStromzange Typ D	027060 D
KalibrierungStromzange Typ D	027050 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------