



Spannungsprüfer, Typ: 750-1



Bestelldaten

Bestellnummer	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse und ergonomische Griff-Form mit Anti-Rutsch-Ring für sicheres Arbeiten ohne Abrutschgefahr. **Übersichtliches 360°-Display** mit Lichtleiter.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Durchgangs- und Polaritätsprüfung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Lieferumfang:

inkl. Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze.

Technische Beschreibung

Durchgangsprüfung	akustisch / LED bis 500 k Ω
Anzeigebereich AC	12 - 690 V

IP-Schutzart	IP 64
Drehfeldrichtungsprüfung	100 – 690 V
Anzeigebereich DC	12 - 690 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrierung	I1
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------