



Spannungsprüfer, Typ: 750-3



Bestelldaten

Bestellnummer	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse und ergonomische Griff-Form mit Anti-Rutsch-Ring für sicheres Arbeiten ohne Abrutschgefahr. **Übersichtliches 360°-Display** mit Lichtleiter. **Integrierte Taschenlampe** zum Ausleuchten der Messstelle.

Zusätzliche LCD-Anzeige des aktuellen Messwertes.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Durchgangs- und Polaritätsprüfung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Lieferumfang:

inkl. Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Prüfspitzenschutz und Messspitzenaufsätze.

Technische Beschreibung

Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Phasenprüfung	100 – 690 V
Durchgangsprüfung	akustisch / LED bis 500 kΩ
Anzeige	LCD
Drehfeldrichtungsprüfung	100 – 690 V
Anzeigebereich AC	12 - 690 V
IP-Schutzart	IP 64
Anzeigebereich DC	12 - 690 V
Messstellenbeleuchtung	ja
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom	ja
Kalibrierung	I1
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------