



Elektronik-Spitzzange, 45° abgewinkelt, ganze Länge: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	727197 115
GTIN	4003773024866
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen schwarz/grau, elektrisch ableitend. **ESD-geeignet**. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	9,5 mm
ganze Länge	115 mm
Backenlänge	22,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Maulform	spitz zulaufend, 45° abgewinkelt
Norm	DIN ISO 9655

Ausführung Backen	innen glatt geschliffen
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Kugellagerstahl
Oberfläche	spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	Flachrundzange