

Garant**Zentrischspanner, neutral, Backenbreite A: 120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360133 120
GTIN	4045197801906
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.

- **Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Variable Zentrumseinstellung $\pm 0,02$ mm.**
- **Funktionsflächen gehärtet.**
- **Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.**

Vorteil:

Multifunktionaler Einsatz.

- **Flexibles Leichtgewicht.**

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Direkt auf Maschinentisch, Wechselpalette oder 3-fach Konsole Nr. 360156.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Inklusive 2 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135 – 360151.

Technische Beschreibung

Hub	25 mm
Breite	120 mm
Drehmoment	60 Nm
Spannkraft bis maximal	25,5 kN
Höhe	50,2 mm
Länge	130 mm
Gewicht	5,1 kg
Backenbreite A	120 mm
passend zu Farbcode	ZC120
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360143 120
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360136 120
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360138 120
HM-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360135 120
Prismenbacken-Paar für Typ 120	360148 120
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360141 120
Aufsatzbacken-Paar weich für Typ 120	360145 120
Gripp-Aufsatzbacken-Paar für Typ 120	360140 120