



Prismenbacken-Paar, für Typ: 120



Bestelldaten

Bestellnummer	360148 120
GTIN	4045197801920
Artikelklasse	310

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Spannbereich B - A: 3,6 - 25 mm

Auflagehöhe C: 57 mm

D: 15 mm

Spann-Ø 90°: 8 - 22 mm

Spann-Ø 120°: 8 - 26 mm

Technische Beschreibung

Auflagehöhe C	57 mm
D	15 mm
Spann-Ø 90°	8 - 22 mm
Spann-Ø 120°	8 - 26 mm
Spannbereich B - A	3,6 - 25 mm
Anzahl Backen	
Material	
Ausführung	
Produktart	

