



## Digitaler Werkstattmessschieber IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415366 200
GTIN	2050001894021
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 8 mm bzw. 14 mm (ab Größe 500 mm). Mit Preset (Maßvoreinstellung). Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inkl. Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948 Gr. USB2.

### Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	10 mm
Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	100 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Kalibrierung	A1
Fehlergrenze	0,03 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

## Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032