

**HOLEX**
**Schruppschleifscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 150X6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	560500 150X6
GTIN	4045197802002
Artikelklasse	52M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleißleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
  - **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
  - **Schleifwinkel 20° bis 30°**
  - **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**
- Schruppschleifscheibe für **Stahl und INOX** mit **langer Standzeit** und hoher Abschleißleistung.  
**Spezifikation: A30Q-BF.**

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	150 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	6 mm
maximale Drehzahl	10200 min <sup>-1</sup>

Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		