



## Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, Bohrer-Ø: 3,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	786005 3,5
GTIN	3165140462266
Artikelklasse	76K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

#### Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 40 mm

ganze Länge: 70 mm

Schaft-Ø: 3,5 mm

### Technische Beschreibung

Bohrer-Ø	3,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø	3,5 mm
ganze Länge	70 mm
Spirallänge	40 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer