

**Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, Bohrer-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	786005 10
GTIN	3165140186773
Artikelklasse	76K

Beschreibung**Ausführung:**

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet.
Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 80 mm

ganze Länge: 120 mm

Schaft-Ø: 10 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
ganze Länge	120 mm
Bohrer-Ø	10 mm
Spirallänge	80 mm
Schaft-Ø	10 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer