



## Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, Bohrer-Ø: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	786005 14
GTIN	3165140186810
Artikelklasse	76K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet.  
Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte. Mit abgesetztem Schaft.

#### Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 90 mm

ganze Länge: 150 mm

Schaft-Ø: 10 mm

### Technische Beschreibung

Bohrer-Ø	14 mm
Spirallänge	90 mm
Schaft-Ø	10 mm
Anzahl Schneiden Z	2
ganze Länge	150 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer