



Hartmetall-Mehrzweckbohrer „CYL-9“, Bohrer-Ø: 4 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787005 4
GTIN	3165140044790
Artikelklasse	76K

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.** **Durch Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armiereisen in Beton.**

Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 40 mm

ganze Länge: 75 mm

Technische Beschreibung

Spirallänge	40 mm
Bohrer-Ø	4 mm
ganze Länge	75 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft

Produktart

Mehrzweckbohrer