



## Hartmetall-Mehrzweckbohrer „CYL-9“, Bohrer-Ø: 12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	787005 12
GTIN	3165140044882
Artikelklasse	76K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.**  
**Durch Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

#### Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armiereseisen in Beton.**

#### Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 90 mm

ganze Länge: 150 mm

### Technische Beschreibung

Spirallänge	90 mm
Anzahl Schneiden Z	2
ganze Länge	150 mm
Bohrer-Ø	12 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft

Produktart

Mehrzweckbohrer