

 Mahr**Digitaler Nuten-Tiefenmessschieber IP 67, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418753 200
GTIN	4059192057343
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc.. Messschiene mit Doppelhaken. Beide Antastflächen auf einer Ebene.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A2
Messbereich	0 - 200 mm
Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Querschnitt Messschiene	11,5 × 3,6 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Verpackung	stabile Box
Produktart	Nuten-Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Haken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021230 200
Kalibrierung Haken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021220 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Batteriefachdeckel	412235