

Klauke®**Große Presszange, Typ: K05SYNCRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Artikelklasse	76C

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich. Profilscheibenverstellung durch Einhandbedienung. Garantiert sichere Querschnittzuordnung durch synchronisierte Profilscheibenverstellung. Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griff und beidseitigem Abgleitschutz.

Verwendung:

Für nicht isolierte **Rohrkabelschuhe** und **Rohrverbinder** (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe. Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	6 - 50 mm ²
ganze Länge	390 mm
Gewicht	1,2 kg
Produktart	Crimpzange

Zubehör

Ersatz-Pressbacken-Set Typ K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO