

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1003, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1003 HB7010-1 Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1003
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen