

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

RC.X 1204 HB7010-1 Spanbrecher: SM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen