

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

RC.X 1204 HB7020 Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen