



Fächerschleifscheibe V2 Power, (CER), flach-schräg für INOX, Ø 230 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565484 40
GTIN	4027497481606
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Die **patentierter, sichelförmige Lamellenform** und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschleifleistung und Standzeit.

Glasgewebeteller für den **universellen Einsatz**.

Höchste Schleifleistung, **Keramikkorn** mit Selbstschärfeneffekt. Kein Verglasen bzw. Überhitzen. Sehr gute Eignung auch für Kantenschliff.

Verwendung:

Vibrationsarmes Arbeiten bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: flach-schräg

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	230 mm
------------	--------

Körnung	40
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	flach-schräg
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 230 mm
Trägerteller	Glasgewebeteller
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe