



Stufenbacke für Grippeinsätze mobil, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361347 125
GTIN	4250364402729
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Für Fertigteil- und Rohteilspannung (durch einschraubbare Grippeinsätze).

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Rohteilspannung nur bei parallelen Werkstücken. Grippeinsätze Nr. 361238 – 361250.

Technische Beschreibung

Länge l_1	40 mm
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	LCV125G
Backenbreite b	124,4 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Backenlänge l	70 mm
Höhe h_1	20 mm
Produktart	Schraubstock-Backen

