

**Fächerschleifer Vlies / Leinen, mittel, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554920 60X50
GTIN	4045197803764
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der **Schleifeffekt** des Vlieses **verstärkt**. Schaft-Ø 6 mm.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	6 mm
empfohlene Drehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Kopfbreite	50 mm
Kopf-Ø	60 mm
maximale Drehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	180 / 150
Feinheitsgrad	mittel

Produktnameattribut	mittel
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		