

**HOLEX****Fächerschleifer Vlies / Leinen, fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554930 60X50
GTIN	4045197803795
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der **Schleifeffekt** des Vlieses **verstärkt**. Schaft-Ø 6 mm.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	280 / 240
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein
Produktart	Fächerschleifer

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Lacke	bedingt geeignet
trocken	geeignet