



## Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1, Bandlänge: 3m



### Bestelldaten

Bestellnummer	462090 3
GTIN	4007368112235
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

### Technische Beschreibung

Gehäuse Länge	58 mm
Bandlänge	3 m
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Höhe	57 mm
Norm	EG I
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

---

## Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5