



Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1, Bandlänge: 5m



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 462090 5 |
| GTIN | 4007368112242 |
| Artikelklasse | 46M |

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schützt das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|---------|
| Gehäuse Breite | 26 mm |
| Bandlänge | 5 m |
| Gehäuse Länge | 75 mm |
| Bandbreite | 16 mm |
| Gehäuse Höhe | 70 mm |
| Norm | EG I |
| Kalibrierung | G1 |
| Produktart | Bandmaß |

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m

026240 5