



Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1, Bandlänge: 8m



Bestelldaten

Bestellnummer	462090 8
GTIN	4007368112259
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Beschreibung

Bandlänge	8 m
Bandbreite	19 mm
Gehäuse Höhe	75 mm
Gehäuse Länge	76 mm
Gehäuse Breite	32 mm
Norm	EG I
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10 m

026240 10