

AEG

Akku-Bohrschrauber, Typ: BS14G3



Bestelldaten

Bestellnummer	070221 BS14G3
GTIN	4002395811199
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG – Akku-Bohrschrauber

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.
- Schnellspannbohrfutter 13 mm.

Norm:

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073841.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ C 14 V

Herstellerbezeichnung: BS 14 G3

Motorbauweise: 2-poliger Motor

Anzahl enthaltener Akkus: 2
 Akkuart: Lithium-Ion
 Akkuspannung: 14,4 V
 maximales Drehmoment hart: 36 Nm

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	BS 14 G3
Akkuspannung	14,4 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	12 mm
maximales Drehmoment hart	36 Nm
Gewicht	1,5 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ C 14 V
Motorbauweise	2-poliger Motor
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
typische Verwendung	Strong
Verpackung	Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Li-Ion System GBS Akkutyp, Akkuspannung AA14 V	073820 AA14
Akku-Ladegerät Typ BL1218	073841 BL1218
Li-Ion System GBS Akkutyp, Akkuspannung AC14 V	073820 AC14

Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Akku-Ladegerät Typ BL1418	073841 BL1418