



Frässtift Z Stahl – grob, HM, Typ: C0820



Bestelldaten

Bestellnummer	540740 C0820
GTIN	4045197804792
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Walzenrund
Zahnung Kurzzeichen	Z Stahl
Gesamtlänge	64 mm
Form	C0820
Kopf-Ø	8 mm
Schaft-Ø	6 mm

Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopflänge	19 mm
Serie	Zahnung Z Stahl
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		