



## Frässtift Z Stahl – grob, HM, Typ: D1009



### Bestelldaten

Bestellnummer	540740 D1009
GTIN	4045197804846
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

### Technische Beschreibung

Kopf-Ø	9,6 mm
Form	D1009
Formbeschreibung	Kugel
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Gesamtlänge	54 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z Stahl
Kopflänge	8 mm
Serie	Zahnung Z Stahl
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		