



## Frässtift Z Stahl – grob, HM, Typ: F1020



### Bestelldaten

Bestellnummer	540740 F1020
GTIN	4045197804884
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

### Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	9,6 mm
Form	F1020
Formbeschreibung	Rundbogen
Zahnung Kurzzeichen	Z Stahl
Gesamtlänge	64 mm

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	19 mm
Serie	Zahnung Z Stahl
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		