

**Frässtift Z Stahl – grob, HM, Typ: G1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	540740 G1225
GTIN	4045197804921
Artikelklasse	52D

Beschreibung**Ausführung:**

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	70 mm
Formbeschreibung	Spitzbogen
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Form	G1225
Kopf-Ø	12,7 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z Stahl

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z Stahl
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		