

Garant
Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 122/180mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 274046 122/180 |
| GTIN | 4062406204549 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------|
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 180 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 122 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 20 mm |
| Einsatzart | links |
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 4 mm |

Produktart

Schneidenträger