

**Garant**
**Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich  
D1 / D2: 184/250mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	274084 184/250
GTIN	4062406204488
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

**Verwendung:**

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	250 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	100 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	184 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite $w$	8 mm
Produktart	Schneidenträger

