

Garant**Schneidträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich
D1 / D2: 184/250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274088 184/250
GTIN	4062406204792
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	80 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	184 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	250 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	8 mm
Produktart	Schneidträger

