

Garant**Setting Bench SB 1, Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	439900 1000
GTIN	4062406206024
Artikelklasse	41R

Beschreibung**Ausführung:**

Einfach und komfortabel zu bedienendes, horizontales Einstellgerät mit werkstathtauglichem Touchscreen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Mehrsprachige Software. USB-Schnittstellen für Drucker und Scanner.

Funktion:

- **Eingabe von Innen- und Außenmaßen in Millimetern oder Zoll möglich.**
- **Integrierter Toleranzrechner mit Schnellwahl von Min.-, Max.- und Mittelwerten.**
- **Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.**
- **Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Staubschutzhülle, Werkskalibrierung, Betriebsanleitung, Transporthalterungen.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, Drucker Nr. 085505, 2D-Barcodescanner Nr. 439930 Gr. 1950GHD, Steckdosenleiste Nr. 081163; 081179.

Hinweis:

Grenzwert der Messabweichung (MPE) nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 17.2.
Zulässige Umgebungsbedingungen 20 °C ±3 K, gemessen mit kalibrierten Normalen oder Normalmesseinrichtungen unter Verwendung der integrierten Temperaturkompensation.

Technische Beschreibung

Ausgangsspannung	24V, 5A
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Netzspannung	100 - 240 V
Höhe	626 mm
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Messbereich innen	1 - 1016 mm
Wiederholpräzision (2 σ)	1 μ m
Grundplatte Länge	1540 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Genauigkeit	1,5 + L(mm)/300 μ m
Leistungsaufnahme	150 W
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich außen	40,1 - 1056 mm
Grundplatte Tiefe	320 mm
Gewicht	210 kg
Ablesung	0,001 mm
Stromversorgung	100 – 240 V
Displayart	TFT-Touchscreen
Displaygröße	10 Zoll
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Einstellgerät

Zubehör

Etikettendrucker LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adapter Auflagefläche außen 1 Stück Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte 1 Stück Typ 35-90	439914 35-90

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz Anzahl Steckdosen	081163
Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte1 Stück Typ 90-300	439914 90-300
Handscanner 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Adapter-Satz für Universalmessgeräte Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter Auflagefläche innen1 Stück Typ INSIDE	439912 INSIDE