

LOCTITE**Flächendichtmittel, 25 ml, Typ: 518**

Bestelldaten

Bestellnummer	083338 518
GTIN	4058093019474
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Semiflexibles, mittelfestes Flächendichtungsprodukt für den Einsatz auf verwindungssteifen Guss-, Aluminium- und Stahlflanschen. Kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz leicht lösbar.

- **Höhere Festigkeit auf verunreinigten Oberflächen**
- **Gesteigerte Flexibilität und Haftfestigkeit**
- **Verbesserte Dichtwirkung**
- **Größere Spaltüberbrückung**
- **Leistungsstark auf inaktiven Metalloberflächen ohne Aktivator**

Verwendung:

Mittelfeste, universell einsetzbare Flächendichtung - hervorragende Toleranz für Verunreinigungen. Ideal für Stahl-, Guss- und Aluminiumflansche.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	0,25 h
--------------------------	--------

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 518
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	wasserbeständig
Eigenschaft	glykolbeständig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Aluminium
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Dynamische Viskosität	750000 - 1000000 mPas
Füllmenge	25 ml
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Form	flüssig
Handfestigkeit nach	1 min
Farbe	rot
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	25 ml
Produktart	Dichtmittel