

**Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm, Typ: 3550-180ES****Bestelldaten**

Bestellnummer	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Artikelklasse	03R

Beschreibung**Ausführung:**

Druckluft-Geradschleifer mit 1050 W Abgabeleistung und einer Höchstdrehzahl von **18000 1/min.**

Spannzangen-Ø 6 mm. Lange Ausführung mit schlankem Hals.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
maximaler Luftbedarf	1560 l/min
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Abgabeleistung	1050 W
Gewicht	1,4 kg
Länge	365 mm
Arbeitsgeräusch	81 dB(A)
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer

