

**Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm, Typ: 3550-180****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 079453 3550-180 |
| GTIN | 015451785260 |
| Artikelklasse | 03R |

Beschreibung**Ausführung:**

Druckluft-Geradschleifer mit 1050 W Abgabeleistung und einer Höchstdrehzahl von **18000 1/min**.

Spannzangen-Ø 6 mm. Kurze Ausführung.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Gewicht | 1,2 kg |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s ² |
| maximaler Luftbedarf | 1560 l/min |
| Abgabeleistung | 1050 W |
| Arbeitsgeräusch | 81 dB(A) |
| Länge | 248 mm |
| Herstellerbezeichnung | 3550-180 |
| maximale Drehzahl | 18000 min ⁻¹ |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgewinde | NPT |
| Produktart | Geradschleifer |

