



Akku-Bohrschauber mit wechselbarem Bohrfutter, 12V, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ: GSR1235FCF



Bestelldaten

Bestellnummer	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschauber

- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe **mit Bithalter** oder wechselbaren **Exzenter- oder Winkelaufsatz**. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschiedenen **FlexiClick**-Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Exzenteraufsatz, Bohrfutter, Winkelbohraufsatz, Bithalter und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 460 min ⁻¹
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1300 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-35 FC
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximales Drehmoment weich	20 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	<1,9 m/s ²
typische Verwendung	Strong
Motorbauweise	2-poliger Motor
Akkukapazität	3 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
maximales Drehmoment hart	35 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
Gewicht	0,8 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrschrauber
USP1	mit wechselbarem Bohrfutter, 12V
USP2	mit 2 Akkus, in L-Boxx

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12
---	------------