

**Bohrmaschine, Typ: GBM132RE****Bestelldaten**

Bestellnummer	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Handbohrmaschine mit leistungsstarkem 750-W-Motor und hohem Drehmoment für Bohrungen bis 13 mm in Stahl.

- **2-Gang Getriebe.**
- **Kugel- und wälzgelagert für präzises Arbeiten und lange Lebensdauer.**
- **Kleines Eckenmaß von 29 mm.**
- **Stufenlose Drehzahlvorwahl mit Stellrad.**
- **Steuerelektronik für exaktes Anbohren.**
- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Spindelhalshals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrstand verwendbar.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Softgrip.**

Vorteil:

Bohrungen bis zu 13 mm Ø in Stahl.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX 102.

Technische Beschreibung

Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	32 mm

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	3000 min ⁻¹
Gewicht	2,4 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	1000 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang	20 mm
maximale Vibration nach EN	7,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang	8 mm
Leistungsaufnahme	750 W
Herstellerbezeichnung	GBM 13-2 RE
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine