



Schlagbohrmaschine, Typ: GSB212RCT



Bestelldaten

Bestellnummer	075720 GSB212RCT
GTIN	3165140762144
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.

- **Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.**
- **Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.**
- **Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.**
- **Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.**
- **Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständler verwendbar.**
- **2-Gang-Getriebe.**
- **Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben.**
- **Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Herstellerbezeichnung: GSB 21-2 RCT

Leistungsaufnahme: 1300 W
 maximales Drehmoment: 43 N·m
 Bohrfutter-Aufnahme: 1/2 Zoll – 20 UNF
 maximale Drehzahl 1. Gang: 900 min⁻¹
 maximale Drehzahl 2. Gang: 3000 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	22 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	GSB 21-2 RCT
maximale Drehzahl 1. Gang	900 min ⁻¹
maximale Drehzahl 2. Gang	3000 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
maximale Vibration nach EN	14,6 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximales Drehmoment	43 N·m
Leistungsaufnahme	1300 W
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximale Schlagzahl	15300 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schlagbohrmaschine