

**Bohrhammer, Typ: GBH540DCE****Bestelldaten**

Bestellnummer	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Großer Allround-Bohrhammer mit kraftvollem Schlagwerk (8,8 J Schlagenergie) und **SDS-max Werkzeugaufnahme**.

- **Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen.**
- **Automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen.**
- **Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort.**
- **Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung.**

Vorteil:

Vibration-Control.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch. Inklusive Fetttube, Zusatzhandgriff, Maschinentuch und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1150 W
Herstellerbezeichnung	GBH 5-40 DCE

Schlagenergie	8,8 J
Werkzeugaufnahme Form	SDS Max
maximale Schlagzahl	3050 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	40 mm
maximale Vibration nach EN	10,5 m/s ²
Gewicht	6,8 kg
Schaft	SDS Max
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stein
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4 mm	787047 4
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 12 mm	787060 12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 10 mm	787047 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 12 mm	787045 12
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 4 mm	787040 4
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz Bohrer-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 10 mm	787040 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 10 mm	787060 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 6 mm	787045 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 8 mm	787040 8

HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 5 mm	787047 5
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satzlang Bohrer-Ø 6-12 mm	787055 6-12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 6 mm	787047 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 6 mm	787040 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 12 mm	787040 12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 8 mm	787047 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 10 mm	787045 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 5 mm	787040 5
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 8 mm	787045 8
Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 8 mm	787060 8