

HOLEX**Messuhr stoßgeschützt Set 3-teilig, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	432004 10/58
GTIN	4062406206277
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. **Stoßgeschützte** Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Stoßschutz durch Zahnstangenhülse. Vollmetallausführung mit Kunststoffuhrglas.

Ausführung Werbetext:

Stoßgeschützte Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Lieferumfang:

3 × Messuhr 432000 Gr. 10/58.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900 / 434910 / 434915.

Technische Beschreibung

Messbereich	10 mm
Norm	DIN 878
Messkraft	0,7 - 1,5 N
Gehäuse-Ø	58 mm
Skalenwert	0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Kalibrierung	C1
Drehbares Zifferblatt	ja
verstellbare Toleranzmarken	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Zubehör

Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2

Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50

Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Messuhr-Glas Typ 58	432260 58
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Messuhrstoßgeschützt Messbereich / Gehäuse-Ø 10/58 mm	432000 10/58