

Mitutoyo**Absolute-Messuhr Ablesung 0,01 mm Set 3-teilig, Messbereich: 12,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	434063 12,5
GTIN	4067263133001
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Nullpunktanzeige in jeder Position, z. B. für Toleranzmessungen. Messrichtungsumschaltung. 20000 h kontinuierlicher Einsatz mit einer Batterie.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

3 × Messuhr 434062 Gr. 12,5.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Dicke des Gehäuses	27,5 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
IP-Schutzart	IP 42

Messbereich	12,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Gehäuse-Ø	59 mm
Kalibrierung	C1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Messkraft	≤ 1,5 N
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Zubehör

Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80

Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Sender Typ S1	498966 S1
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Schwenk-Taster	434912

Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10

Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Absolute-MessuhrAbleseung 0,01 mm Messbereich 12,5 mm	434062 12,5