

Garant**Rollbandmaß Set 3-teilig, Länge: 2m****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 461901 2 |
| GTIN | 4062406206611 |
| Artikelklasse | 41H |

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.

Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit **2K-Santoprene®** überzogen. Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.

Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.

Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.

Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

mm-Teilung

Lieferumfang:

3 x Rollbandmaß Nr. 461900.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-------|
| Bandbreite | 13 mm |
| Gehäuse Länge | 62 mm |
| Bandlänge | 2 m |
| Gehäuse Höhe | 59 mm |
| Gehäuse Breite | 26 mm |
| Bandfarbe | weiß |

| | |
|--------------|---------|
| Norm | EG II |
| Kalibrierung | G1 |
| Produktart | Bandmaß |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 3X2 m | 026240 3X2 |
|---|------------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| Rollbandmaß Länge 2 m | 461900 2 |
|-----------------------|----------|