

**Garant****Rollbandmaß Set 3-teilig, Länge: 5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	461901 5
GTIN	4062406206635
Artikelklasse	41H

**Beschreibung****Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.

Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit **2K-Santoprene®** überzogen. Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.

**Innovativer Dämpfer** aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schützt das Handgelenk.

**Eingesetztes Aluminiumprofil** an der Unterseite für präzisen Stand.

Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

mm-Teilung

**Lieferumfang:**

**3 x Rollbandmaß** Nr. 461900.

**Technische Beschreibung**

Gehäuse Höhe	69 mm
Bandlänge	5 m
Gehäuse Breite	30 mm
Bandfarbe	weiß
Gehäuse Länge	70 mm
Bandbreite	16 mm

Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 3X5 m	026240 3X5
---	------------

### Zubehör

Rollbandmaß Länge 5 m	461900 5
-----------------------	----------