



LED-Maschinenleuchte flach, Typ: 546mm



Bestelldaten

Bestellnummer	081438 546
GTIN	4260131238680
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im **Aluminiumgehäuse** und einer satinierten Acrylscheibe für eine **homogene 160 Grad Ausleuchtung**.

- **Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.**
- **Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.**

Flache Lichtleiste, 45° schwenkbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

Technische Beschreibung

Lichtleistung	24 W
Lichtstrom	2400 lm
Leuchtmittel	LED-Modul

Gesamthöhe	36 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	546 mm
Gesamtbreite	40 mm
IP-Schutzart	IP 67
Produktart	Maschinenleuchte