


Garant GRIDLINE

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Artikelklasse	9GB

Beschreibung**Ausführung:**

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

Passend für:

Schubladen 20×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 125

Schlitztrennleisten Nr. 951520: 3 × Gr. 125

Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 5 × Gr. 125

Technische Beschreibung

Höhe	100 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G	20
passend für Schubladen Nutztiefe	500 mm
passend für Schubladen Nutzbreite	500 mm

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
passend für Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	1,341 kg
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Schubladen-Trennwand

Zubehör

Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951570 125
Schlitztrennleisten Tiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951520 125
Steck-Trennwände, Breite 5G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951751 125