

**Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost ohne Abschrägung, ohne Anlaufprofil,  
Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm****Bestelldaten**

Bestellnummer	964860 150
GTIN	4047482136250
Artikelklasse	96C

**Beschreibung****Ausführung:**

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.

**Höhe:** ca. 35 mm

**Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

**Technische Beschreibung**

Laufrost Länge	150 cm
Gewicht	18,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm
Produktart	Holzlaufrost

